Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# TS 8950.850

# TS scheidingsschakelaarkap (USA-uitvoering)

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8950.850 - TS scheidingsschakelaarkap (USA-uitvoering)

UL-conforme veiligheidsvergrendeling van kastcombinaties volgens USA-voorschriften. De scheidingsschakelaarkap voldoet in combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen aan de eisen van UL 508 A.



## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | TS 8950.850 |
| Product omschrijving | Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens USA-voorschriften, uitsluitend in combinatie met bedieningshendels voor hoofdschakelaars. |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Voordelen | Voldoet in combinatie met bedieningsmechanisme, nevendeurvergrendeling, sluitstangen aan de eisen van UL 508 A.<br>Compacte uitvoering met breedte van 125 mm, naar keuze links of rechts aan de kast te monteren. Daardoor kunnen alle standaard TS 8-kasten met één deur met deze kap worden uitgebouwd tot een scheidingsschakelaarkast. Alle inbouwvlakken van de kast blijven behouden.<br>In combinatie met het te integreren TS montageplaat-tussenstuk, kan het montageoppervlak van de hoofdkast met 100 mm in de breedte worden vergroot.<br>Montage van de kap uitsluitend bij behuizingen met één deur en deurverstevigingsprofielen<br>Twee uitsparingen voor bedieningshendel aan de voorzijde voor inbouw op verschillende hoogten |

# Functies

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebieden | Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 en 140 U-K-FCX04<br>Square D: 9422 A1<br>General Electric: TDA type 1 en 2<br>Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA voor type 4x<br>Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA voor type 12<br>Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor compactvermogensschakelaars 3VL UL:<br>3VA9978-0CH72, staal met epoxy-coating, bedrukking AAN/UIT rood/zwart (ook meegeleverd met de complete Max-Flex-bouwset 3VA9..8-0CK12)<br>3VA9978-0CH82, staal verchroomd, bedrukking AAN/UIT rood/zwart<br>3VA9978-0CH74, staal met epoxy-coating, bedrukking AAN/UIT zwart/zwart<br>3VL9600-3JP61, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart<br>Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor compactvermogensschakelaars 3VL UL:<br>3VL9600-3JP01, kunststof, bedrukking AAN/UIT rood/groen (ook meegeleverd met de complete Max-Flex-bouwset 3VL9.00-3JM01)<br>3VL9600-3JP21, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart<br>3VL9600-3JP41, staal, verchroomd, bedrukking ON/OFF rood/zwart<br>3VL9600-3JP61, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart<br>Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor vermogensschakelaars uit de serie SENTRON (ED, FD, LD, JD, …) USA-bestelnummer: FHOH, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Poedercoating |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Incl. hoofddeurvergrendeling, afdekplaat en bevestigingsmateriaal. |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 12 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Opmerking | De kast voor de scheidingsschakelaarkap dient één deur te hebben |
| Afmetingen | Breedte: 119,5 mm<br>Hoogte: 1.800 mm<br>Diepte: 500 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 15,5 kg |
| Brutogewicht | 17 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000712 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | TS Scheidingsschakelaarkap (USA-uitvoering) zonder schakelaar, plaatstal gelakt RAL 7035, breedte 119,5 mm, geschikt voor aanbouw aan TS 8 kast 1800x500 mm HxD |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |