Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8951.020

# Scheidingsschakelaarkap

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# VX 8951.020 - Scheidingsschakelaarkap voor VX

Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens UL-voorschrift. Getest in combinatie met bedieningshendel (handvat) voor hoofdschakelaars van Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX 8951.020 |
| Product omschrijving | Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens UL-voorschrift. Getest in combinatie met bedieningshendel (handvat) voor hoofdschakelaars van Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens. |
| Voordelen | Voldoet aan de eisen van UL 508 A<br>In combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen geldt dit ook voor gekoppelde kastsystemen<br>Naar keuze aan de linker- of rechterzijde van de kast te monteren. Daardoor kunnen alle standaard aanbouwkasten met één deur met deze kap worden uitgebouwd tot een scheidingsschakelaarkast. Alle inbouwvlakken van de kast blijven behouden.<br>In combinatie met het te integreren montageplaat-tussenstuk, kan het montageoppervlak van de hoofdkast ca. 14 % worden vergroot.<br>Twee uitsparingen voor bedieningshendel aan de voorzijde voor inbouw op verschillende hoogten |

# Functies

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebieden | Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 en 140 U-K-FCX04<br>Square D: 9422 A1<br>General Electric: TDA type 1 en 2<br>Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA voor type 4x<br>Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA voor type 12<br>Siemens: bedieningsmechanisme met bowdenkabel - bouwsets<br>3VA9137-0CK12 voor 3VA51 tot 125 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN<br>3VA9137-0CK72 voor 3VA51 tot 125 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN<br>3VA9277-0CK12 voor 3VA52/62 tot 250 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN<br>3VA9277-0CK72 voor 3VA52/62 tot 250 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN<br>3VA9477-0CK12 voor 3VA53/54/63/64 tot 600 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN<br>3VA9477-0CK72 voor 3VA53/54/63/64 tot 600 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN<br>Siemens: in diepte verstelbaar bedieningsmechanisme – complete bouwsets<br>3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84<br>3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84<br>3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84 |
| Materiaal | Plaatstaal, 1,5 mm |
| Oppervlak | Poedercoating |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Incl. hoofddeurvergrendeling, afdekplaat en bevestigingsmateriaal. |
| Afmetingen | Breedte: 103 mm<br>Hoogte: 1.800 mm<br>Diepte: 400 mm |
| Opmerking | Montage van de kap uitsluitend bij behuizingen met één deur en deurverstevigingsprofielen |
| Typekeuring volgens 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 55 in combinatie met kasten van de serie VX |

# Functies

| | |
|---|---|
| Protection category NEMA | NEMA 12 (in combinatie met kasten van de serie VX) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 14,2 kg |
| Brutogewicht | 15,9 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | VX-scheidingsschakelaarkap, BHD: 103 x 1800 x 400 mm |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |