Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.230
Verdeelprofiel

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.230 - Verdeelprofiel voor RiLine-railkoperverbindingen

Voor het aanhouden van de volgens UL 508 vereiste luchtwegen voor „feeder circuits“ voor 3-polige RiLine railverbindingen.

Functies

Bestelnr.	SV 9340.230
Product omschrijving	Voor het aanhouden van de volgens UL 508 vereiste luchtwegen voor "feeder circuits". Voor vlak railkoper met een railhartafstand van 60 mm alsmede PLS 800/1600.
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Opmerking	Voor één railkoperverbinding zijn 2 verdeelprofielen benodigd
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor railsysteem	3-polig
Geschikt voor bestelnr.	9340.220 9340.224
Afmetingen	Lengte: 160 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,05 kg
Brutogewicht	0,062 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Product omschrijving	SV Verdeelprofielen voor RiLine railkoperverbindingen, L=160 mm, 3-polig, PA 6.6, UL94-V0, RAL 7035, UL listed

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)