Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.260

OM-dragers

Staat: 25-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.260 - OM-dragers zonder contactsysteem

Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.

Functies

Bestelnr.	SV 9340.260
Uitvoering	zonder contactsysteem
Product omschrijving	Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Montagerailtype	Frame, PinBlock
Aantal polen	3-polig
PinBlock	Ja
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 208 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Frame (B x H)	45 mm x 170 mm
Toelatingen	UL
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,219 kg
Brutogewicht	0,22 kg
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Product omschrijving	SV OM-adapter, aanbouwdeel, 3-polig, frame 45x170 mm BxH, 1 pin blok, zonder contactsysteem

© Rittal 2026

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK