Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SV 9340.460
# OM-adapters

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.460 - OM-adapters met aansluitkabel



## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9340.460 |
| Uitvoering | met aansluitkabel |
| Materiaal | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 |
| Aansluitdraden (AWG) | AWG 10 |
| Nominale stroom max. | 32 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Opmerking | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7<br>30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7<br>65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7<br>65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Lengte aansluitkabel | 130 mm |
| Montagerailtype | Frame, 1 x TS 55D |
| Aantal polen | 3-polig |
| Afmetingen | Breedte: 55 mm<br>Hoogte: 208 mm |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Montagerails aantal/hoogte | 1 / 10 mm |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Frame (B x H) | 55 mm x 170 mm |
| Toelatingen | UL |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,32 kg |
| Brutogewicht | 0,334 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,074 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV OM-adapter, maximaal 32A, 3-polig, frame 55x170 mm BxH, met 1 DIN-rail, met aansluitdraden AWG 10 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |