Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560

OM-adapters

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.560 - OM-adapters met veerdrukklemmen



Functies

Bestelnr.	SV 9340.560
Uitvoering	met veerdrukklemmen
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Nominale stroom max.	32 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Montagerailtype	Frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Aantal polen	3-polig
Framesteun	Ja
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 272 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 6 mm²
Montagerails aantal/hoogte	2 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Frame (B x H)	45 mm x 237 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,28 kg

© Rittal 2026

Functies

Brutogewicht	0,293 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,027
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV OM-adapter, maximaal 32A, 3-polig, frame 45x237 mm BxH, met 2 DIN-rails, met veerdrukklem, maximaal 6 mm²

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV Lloyds Register
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK