Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9342.410

# CB-apparatenadapters

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.410 - CB-apparatenadapters 3-polig

CB-apparatenadapters voor een universele en vereenvoudigde montage van vermogensschakelaars.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9342.410 |
| Materiaal | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Aansluiting (elektrisch) | frameklem |
| Nominale stroom max. | 100 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Opmerking | Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat<br>De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7 |
| Afgaande aansluiting | onder |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Aantal polen | 3-polig |
| Afmetingen | Breedte: 72 mm<br>Hoogte: 210 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 10 - 35 mm² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H) | 10 x 7,8 mm |
| Geschikt voor fabrikanten (type) | ABB (MS 495, MS 496, MS 497)<br>Eaton (PKZ2)<br>Schneider Electric (GV3ME80)<br>Siemens (S3) |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Toelatingen | UL |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,57 kg |
| Brutogewicht | 0,576 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,114 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV CB-apparatenadapter, 100A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), max. 35 mm², klemruimte=10x7,8 mm tbv flexibar, onderaansluiting |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |