Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9343.040

# NH-zekeringlastscheiders

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9343.040 - NH-zekeringlastscheiders met elektromechanische zekeringbewaking

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9343.040 |
| Uitvoering | met elektronische zekeringbewaking<br>Voor 60 mm railsystemen<br>met elektronische zekeringbewaking |
| Materiaal | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94<br>Contactbanen: koper, verzilverd |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7035/7001 |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper | Breedte klemruimte: 13 mm<br>Hoogte klemruimte: 13 mm |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Afgaande aansluiting | boven/onder |
| Aansluiting (elektrisch) | frameklem |
| Nominale stroom max. | 160 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Voor NH-grootte | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen) |
| Afmetingen | Breedte: 106 mm<br>Hoogte: 194 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 4 - 95 mm² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Aantal polen | 3-polig |
| Doorsnede ronde ader | 4 - 95 mm² |

# Functies

| | |
|---|---|
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,2 kg |
| Brutogewicht | 1,311 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,2 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Product omschrijving | SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, frameklem, 95mm², 3-polig, 106x194mm BxH, hartmaat 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, MSÜ |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |