Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.614
CB-apparatenadapters

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9345.614 - CB-apparatenadapters 4-polig

Functies

Bestelnr.	SV 9345.614
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Levering	Flexibar Glijmoeren
Nominale stroom max.	250 A
Nominale spanning	690 V, 4~
Opmerking	Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Elektrische waarden UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
Afgaande aansluiting	onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aantal polen	4-polig
Afmetingen	Breedte: 140 mm Hoogte: 310 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,405 kg

Functies

Brutogewicht	2,526 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	1,134
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV CB-apparatenadapter, 250A, 690V, 4-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief flexibar, onderaansluiting

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV Lloyds Register
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK