Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.104

RiLineX-koppelset

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.104 - RiLineX-koppelset voor basismoduul

RiLineX-koppelset, 3-polig, in lange uitvoering, voor boardkoppeling tussen twee gekoppelde VX-kasten/behuizingen (veldkoppeling). Uitvoering inclusief afdekstroken voor en achter. De set wordt zonder railkoppelingen (9365013) geleverd, deze zijn als toebehoren leverbaar.







Functies

Bestelnr.	RX 9360.104
Voordelen	Schaalbare systeemlengten met basismodulen Eenvoudige montage Schaalbare nominale stromen door variabele railkoperdoorsneden Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 35745
Levering	Eindelement board links en rechts Boardmoduul-afdekking Boardmoduul-bodemplaat Incl. bevestigingsmateriaal
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor bestelnr.	9365.013 9360.110 9360.120 9360.150

© Rittal 2026

Functies

Afmetingen	Hoogte: 240 mm Diepte: 77 mm
Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelasting	15,104 MJ/m²
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1,46 kg
Brutogewicht	1,481 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,06
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC002270
Product omschrijving	RX-koppelset 3-p. voor RiLineX-basismoduul, zonder verbindingselementen (koppelverbinding)

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration