Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.512


RiLineX CB-apparaatadapter

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

RX 9360.512 - RiLineX CB-apparaatadapter

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 250 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 105 mm. Dankzij het "Easy-Fix"-concept is de montage van adapter en schakelaar onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit concept is beschikbaar voor alle gangbare merken. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. Uitvoering voor afgaande aansluiting onder.





Functies

Bestelnr.	RX 9360.512
Uitvoering	Easy Fix
Voordelen	Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Levering	Incl. 3 aansluitruimte-afdekkingen
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Elektrische waarden UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7

Functies

Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV
Nominale spanning	690 V AC 600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 V
Vervuilingsgraad	3
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	15 x 6 mm
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M8
Geschikt voor fabrikanten (type)	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX³ 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250)
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Vermogensverlies max.	10,5 W
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz

Functies

Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Afmetingen	Breedte: 109 mm Hoogte: 252 mm Diepte: 63 mm
Brandbelasting	9,996 MJ/m²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,7 kg
Brutogewicht	1,792 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,608
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,84
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RX CB-apparaatadapter 250 A, 3-polig, uitvoering: Easy Fix, afgaande aansluiting onder, B: 105 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration