
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.600


RiLineX CB-apparaatadapter

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

RX 9360.600 - RiLineX CB-apparaatadapter

CB Apparaatadapter (3-polig, max. 160 A) voor het RiLineX-railkoperplatform en 60 mm-railsystemen zoals RiLine60. De apparaatbreedte op de railsystemen bedraagt 81 mm. De "Universal"-uitvoering met schuifmoeren biedt maximale flexibiliteit bij de schakelaarmontage. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. Uitvoering voor afgaande aansluiting onder.





Functies

Bestelnr.	RX 9360.600
Uitvoering	universeel CAUTION: Only suitable for moulded-case circuit-breakers (MCCBs) with box terminal
Voordelen	Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Levering	Incl. 3 aansluitruimte-afdekkingen
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB

© Rittal 2026

Functies

Nominale stroom (UL)	125 A
Elektrische waarden UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV
Nominale spanning	690 V AC 600 VAC(UL)
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 V
Vervuilingsgraad	3
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Doorsnede	9 mm² 6 mm²
Geschikt voor fabrikanten (type)	Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Vermogensverlies max.	8 W
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Afmetingen	Breedte: 82 mm Hoogte: 251,4 mm Diepte: 50,8 mm
Brandbelasting	22,045 MJ/m²

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,92 kg
Brutogewicht	1,22 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,73
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RX CB-apparaatadapter 160 A, 3-polig, uitvoering: Universal Fix, afgaande aansluiting onder, B: 81 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration