Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.802

RiLineX-zekeringhouder

Staat: 25-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

RX 9360.802 - RiLineX-zekeringhouder

RiLineX-zekeringhouder voor 60 mm-railsystemen. Voor smeltpatroon D 01 (met pasring) en D 02 (E18). Met optische LED-zekeringbewaking. Voor een veilige contactering van de zekering heeft het apparaat geen schroefdoppen, maar zekeringhouders die in geopende toestand afsluitbaar en in gesloten toestand verzegelbaar zijn. De aderaansluiting is te vergemakkelijken met een veerdrukklem t/m 16 mm² onder een hoek van 45°. Het apparaat is geschikt voor een snelle montage zonder gereedschap en is voorzien van een semi-automatische railaanpassing voor 5 en 10 mm.







Functies

Bestelnr.	RX 9360.802
Voordelen	Veilige contactering van de smeltpatronen (zonder schroefdoppen) Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm Optische LED-zekeringbewaking Spanningstest via separate opening Onderhoudsvrije veerdrukaansluiting t/m 16 mm² Volledige aanraakbeveiliging zonder extra toebehoren zoals schroefdoppen
Productwijziging	(Secundair)
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 35745 RAL 9005
Levering	4 zekeringhouders 12 verloopstukken voor zekeringen D 01

© Rittal 2026

Functies

Aansluiting (elektrisch)	Veerdrukklem
Nominale stroom max.	63 A
Nominale spanning	400 V AC
Afgaande aansluiting	onder
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Afmetingen	Breedte: 26,8 mm Hoogte: 253,8 mm Diepte: 89,8 mm
Aansluiting van ronde aders	16 mm²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Nominale spanning	400 V AC
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Normen	IEC/DIN EN 60 947-3
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 V
Vermogensverlies max.	5,5 W
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Luchtvochtigheid max.	90 %
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Gebruikscategorie	AC-21B (400 V/100 A)

© Rittal 2026

Functies

Smeltpatronen	D 02-E 18
Brandbelasting	4,613 MJ/m²
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1,432 kg
Brutogewicht	1,437 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,07
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,55
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
Product omschrijving	RX Zekeringhouder 63 A, 3-polig, D 02-E 18, met LED, B: 27 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration