Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# RX 9360.805

# RiLineX-zekeringhouder

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# RX 9360.805 - RiLineX-zekeringhouder

RiLineX-zekeringhouder voor 60 mm-railsystemen. Voor smeltpatroon D 01 (met pasring) en D 02 (E18). Met elektronische en optische LED-zekeringbewaking via meldcontacten. Voor een veilige contactering van de zekering heeft het apparaat geen schroefdoppen, maar zekeringhouders die in geopende toestand afsluitbaar en in gesloten toestand verzegelbaar zijn. De aderaansluiting is te vergemakkelijken met een veerdrukklem t/m 16 mm² onder een hoek van 45°. Het apparaat is geschikt voor een snelle montage zonder gereedschap en is voorzien van een semi-automatische railaanpassing voor 5 en 10 mm.







## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | RX 9360.805 |
| Uitvoering | met elektronische zekeringbewaking |
| Voordelen | Veilige contactering van de smeltpatronen (zonder schroefdoppen)<br>Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm<br>Optische LED-zekeringbewaking<br>Spanningstest via separate opening<br>Onderhoudsvrije veerdrukaansluiting t/m 16 mm²<br>Volledige aanraakbeveiliging zonder extra toebehoren zoals schroefdoppen |
| Productwijziging | (Secundair) |
| Materiaal | Polyamide (PA 6)<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 35745<br>RAL 9005 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Levering | 4 zekeringhouders<br>12 verloopstukken voor zekeringen D 01 |
| Aansluiting (elektrisch) | Veerdrukklem |
| Nominale stroom max. | 63 A |
| Nominale spanning | 400 V AC |
| Opmerking | Electronic fuse monitoring will not function without a connected load |
| Afgaande aansluiting | onder |
| Aantal polen | 3-polig |
| Geschikt voor railsysteem | RiLineX<br>RiLine60 |
| Afmetingen | Breedte: 35,8 mm<br>Hoogte: 253,8 mm<br>Diepte: 89,8 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 16 mm² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Geschikt voor railkoper | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10 |
| Nominale spanning | 400 V AC |
| Overspanningscategorie | 4 |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Normen | IEC/DIN EN 60 947-3 |
| Nominale isolatiespanning Ui | 440 V |
| Vermogensverlies max. | 5,5 W |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 2XB |
| Luchtvochtigheid max. | 90 % |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -25 °C...75 °C |

# Functies

| | |
|---|---|
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10...90 % |
| Gebruikscategorie | AC-21B (400 V/100 A) |
| Smeltpatronen | D 02-E 18 |
| Brandbelasting | 5,995 MJ/m² |
| met elektronische zekeringbewaking | Ja |
| Leveringseenheid | 4 st. |
| Nettogewicht | 1,796 kg |
| Brutogewicht | 1,8 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,07 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,02 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| Product omschrijving | RX Zekeringhouder 63 A, 3-polig, D 02-E 18, LED, zekeringbewaking, B: 36 mm |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>PCF-declaration |