Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# RX 9362.110

# RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# RX 9362.110 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 1 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Kabeluitgang naar wens om te bouwen naar de boven- of onderzijde.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | RX 9362.110 |
| Uitvoering | Voor 60 mm railsystemen |
| Voordelen | Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar<br>Spanningstest via separate opening<br>Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm<br>Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting<br>Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden<br>Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking |
| Materiaal | Polyamide (PA 6)<br>Vlamdovend volgens UL 94<br>Contactbanen: koper, verzilverd |
| Kleur | RAL 9005<br>RAL 35745 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Afgaande aansluiting | boven/onder |
| Aansluiting (elektrisch) | schroef M10 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Smeltpatronen | NH 1 |
| Nominale spanning | 1000 V AC |
| Voor NH-grootte | 1 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen) |
| Afmetingen | Breedte: 181,5 mm<br>Hoogte: 298 mm<br>Diepte: 116,7 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 °C...35 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -25 °C...70 °C |
| Geschikt voor railkoper | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10 |
| Geschikt voor railsysteem | RiLineX<br>RiLine60 |
| Aantal polen | 3-polig |
| Gebruikscategorie | AC-23B (400 V/250 A)<br>AC-22B (500 V/250 A)<br>AC-21B (690 V/250 A)<br>AC-22B (800 V/160 A)<br>AC-20B (1000 V/250 A)<br>DC-22B (250 V/250 A)<br>DC-22B (440 V/250 A)<br>DC-20B (800 V/250 A)<br>DC-20B (1000 V/250 A) |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 20 |
| Brandbelasting | 36,19 MJ/m² |
| Vermogensverlies max. | 51 W |
| Vermogensverlies per smeltpatroon (max.) | 23 W |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,273 kg |
| Brutogewicht | 2,448 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,8 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 15,39 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Product omschrijving | RX NH-zekeringlastscheider DIN 1, 250 A, 3-polig, schroef M10 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>PCF-declaration |