Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.310

RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

RX 9362.310 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 3 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Kabeluitgang naar wens om te bouwen naar de boven- of onderzijde.





Functies

Bestelnr.	RX 9362.310
Uitvoering	Voor 60 mm railsystemen
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M10
Smeltpatronen	NH 3
Nominale spanning	1000 V AC

Functies

Voor NH-grootte	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 250 mm Hoogte: 298,4 mm Diepte: 134,9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Aantal polen	3-polig
Gebruikscategorie	AC-23B (400 V/630 A) AC-22B (500 V/630 A) AC-23B (500 V/315 A) AC-22B (690 V/630 A) AC-23B (690 V/315 A) AC-21B (800 V/315 A) AC-20B (1000 V/630 A) DC-22B (250 V/630 A) DC-22B (440 V/630 A) DC-20B (800 V/630 A) DC-20B (1000 V/630 A)
Vervuilingsgraad	3
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20
Brandbelasting	47,58 MJ/m²
Vermogensverlies max.	101 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,45 kg
Brutogewicht	4,492 kg

Functies

Koperaandeel (kg / stuk)	2,255
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,42
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Product omschrijving	RX NH-zekeringlastscheider DIN 3, 630 A, 3-polig, schroef M10

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration