Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.423

RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

RX 9362.423 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 000 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 50 mm². Inclusief elektronische zekeringbewaking.





Functies

Bestelnr.	RX 9362.423
Uitvoering	met elektronische zekeringbewaking Voor 60 mm railsystemen
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Levering	Incl. aansluitconnectoren voor elektrische zekeringbewaking
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	onder

Functies

Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Smeltpatronen	NH 000
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 V
Nominale spanning	1000 V AC
Voor NH-grootte	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 53 mm Hoogte: 301,1 mm Diepte: 103 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Aantal polen	3-polig
Gebruikscategorie	AC-23B (400 V/125 A) AC-22B (500 V/125 A) AC-21B (690 V/63 A) DC-22B (250 V/125 A) DC-21B (440 V/63 A)
Vervuilingsgraad	3
met elektronische zekeringbewaking	Ja
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20
Brandbelasting	13,62 MJ/m²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	1,5 - 16 mm²

Functies

Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	1,5 - 50 mm²
Vermogensverlies max.	36 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)	9 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,96 kg
Brutogewicht	0,985 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,404
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,54
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Product omschrijving	RX NH-zekeringlastscheider DIN 000, 125 A, 3-polig, afgaande aansluiting onder, frameklem, met zekeringbewaking

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration