Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.005

RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

RX 9363.005 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 00 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M8. Inclusief elektronische zekeringbewaking.







Functies

Bestelnr.	RX 9363.005
Uitvoering	met elektronische zekeringbewaking Voor montageplaatopbouw
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Levering	Incl. aansluitconnectoren voor elektrische zekeringbewaking
for mounting plate assembly	Ja

Functies

Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M8
Smeltpatronen	NH 00
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 kV
Nominale spanning	1000 V AC
Voor NH-grootte	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 106 mm Hoogte: 228,9 mm Diepte: 86,1 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Aantal polen	3-polig
Gebruikscategorie	AC-23B (400 V/160 A) AC-22B (500 V/160 A) AC-21B (690 V/160 A) AC-21B (800 V/63 A) AC-20B (1000 V/160 A) DC-22B (250 V/160 A) DC-21B (440 V/63 A) DC-20B (800 V/160 A) DC-20B (1000 V/160 A)
Vervuilingsgraad	3
met elektronische zekeringbewaking	Ja
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20
Brandbelasting	13,24 MJ/m²
Vermogensverlies max.	16 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)	12 W

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,82 kg
Brutogewicht	0,917 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,18
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,51
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Product omschrijving	RX NH-zekeringlastscheider DIN 00, 160 A, 3-polig, schroef M8, met zekeringbewaking 800 V, montageplaatopbouw

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration