Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.116

RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9363.116 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 1 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Inclusief elektronische zekeringbewaking. Geschikt voor het spanningsbereik tussen 180 en 400 V.







Functies

Bestelnr.	RX 9363.116
Uitvoering	met elektronische zekeringbewaking Voor montageplaatopbouw
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Ja
Afgaande aansluiting	boven/onder

Functies

Aansluiting (elektrisch)	schroef M10
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 V
Nominale spanning	1000 V AC
Voor NH-grootte	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 182 mm Hoogte: 298 mm Diepte: 111 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Aantal polen	3-polig
Gebruikscategorie	AC-23B (400 V/250 A) AC-22B (500 V/250 A) AC-21B (690 V/250 A) AC-22B (800 V/160 A) AC-20B (1000 V/250 A) DC-22B (250 V/250 A) DC-22B (440 V/250 A) DC-20B (800 V/250 A) DC-20B (1000 V/250 A)
Vervuilingsgraad	3
met elektronische zekeringbewaking	Ja
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20
Brandbelasting	37,87 MJ/m²
Vermogensverlies max.	42 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)	23 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,2 kg

Functies

Brutogewicht	2,45 kg
Douanetariefnummer	85369095
Product omschrijving	RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 1 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Inclusief elektronische zekeringbewaking. Geschikt voor het spanningsbereik tussen 180 en 400 V.

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit