Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SV 9393.230
# Aansluitmoduul

Staat: 25-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# SV 9393.230 - Aansluitmoduul REM 800-CON

Voor het aansluiten van externe meetpunten.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9393.230 |
| Product omschrijving | Voor het aansluiten van externe meetpunten. |
| Levering | 2 aansluitmodulen<br>2 busaansluitingen (links/rechts)<br>2 schermklemmen<br>2 schroefklemmen<br>2 eindbeugels |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -25 °C...70 °C |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) | 5...25 % |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 20 |
| Voor montagerailopbouw | Ja |
| Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen | 0,2 - 1,5 mm² |
| Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen | 0,2 - 1,5 mm² |
| Aansluiting van ronde aders, massief | 0,2 - 1,5 mm² |
| Aansluiting van ronde aders, samengeslagen | 0,2 - 1,5 mm² |
| Aansluiting voor ronde aders | AWG 16 - 24 |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 0,36 kg |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Brutogewicht | 0,366 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Product omschrijving | SV-aansluitmoduul REM 800-CON |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |