Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9519.000

Polycarbonaat kasten PK

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

PK 9519.000 - Polycarbonaat kasten PK zonder uitdrukpoorten

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.







Functies

Bestelnr.	PK 9519.000
Uitvoering	PK-kast met gesloten deksel
Product omschrijving	Toepassing in het temperatuurbereik: -35 °C...+80 °C. De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten.
Materiaal	Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat Deksel grijs: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting Dekselschroeven: polyamide Blinddoppen: polyethyleen
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Dekselschroeven Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Afmetingen	Breedte: 182 mm Hoogte: 180 mm Diepte: 165 mm

Functies

Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-code	IK08
Bedrijfstemperatuurbereik	-35 °C...80 °C
Basismateriaal	Polycarbonaat
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,841 kg
Brutogewicht	0,941 kg
Douanetariefnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	PK Polycarbonaat kast, 182x180x165 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, zonder uitdrukpoorten

Goedkeuringen

Goedkeuringen	C-UL DNV UL
Verklaringen	Verklaring van conformiteit