Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9616.000

# Mini-PLS apparatenadapter

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9616.000 - Mini-PLS apparatenadapter

Maximale nominale stroom van 12 A tot 100 A.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9616.000 |
| Materiaal | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Aansluitdraden (AWG) | AWG 10 |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Nominale stroom max. | 40 A |
| Afmetingen | Breedte: 54 mm<br>Hoogte: 160 mm |
| Montagerails aantal/hoogte | 1 / 7,5 mm |
| Geschikt voor fabrikanten (type) | Schneider Electric<br>Siemens<br>GV3 max. 40 A<br>3RV10 31 max. 40 A |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,27 kg |
| Brutogewicht | 0,32 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,046 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV Mini-PLS apparatenadapter, 40A, 690V, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), zonder frame, B=54 mm, met 1 DIN-rail (H=7,5 mm), met aansluitdraden AWG 10 |

© Rittal 2026

# Goedkeuringen

| Goedkeuringen | UR + C-UR (recognized) |
| --- | --- |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |

© Rittal 2026