Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9635.340
# Apparaatadapters

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# SV 9635.340 - Apparaatadapters 3-polig

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9635.340 |
| Uitvoering | Comfort |
| Mogelijkheden | Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board |
| Materiaal | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Opmerking | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken |
| Nominale stroom max. | 25 A |
| Nominale spanning | 600 V (DC), 3~<br>690 V (AC), 3~ |
| Aantal polen | 3-polig |
| Elektrische waarden UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Aansluitdraden (AWG) | AWG 12 |
| Lengte aansluitkabel | 100 mm |
| Montagerails aantal/hoogte | 1 / 10 mm |
| Montagerailtype | verstelbaar |
| Afmetingen | Breedte: 45 mm<br>Hoogte: 160 mm<br>Diepte: 34,5 mm |
| Leveringseenheid | 4 st. |
| Nettogewicht | 0,512 kg |
| Brutogewicht | 0,518 kg |

# Functies

| | |
|---|---|
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,03 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | Ril. Comp. Toestelad. 25A Br 45mm Comf. |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |