Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.350
Apparaatadapters

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.350 - Apparaatadapters 3-polig

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

Functies

Bestelnr.	SV 9635.350
Uitvoering	Comfort
Mogelijkheden	Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.	32 A
Nominale spanning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Aantal polen	3-polig
Elektrische waarden UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Aansluitdraden (AWG)	AWG 10
Lengte aansluitkabel	160 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Montagerailtype	verstelbaar
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 34,5 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,56 kg
Brutogewicht	0,582 kg

Functies

Koperaandeel (kg / stuk)	0,055
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	Ril. Comp. Toestelad. 32A Br 45mm Comf.

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK