Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9665.770
Kabelinvoerflens

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SV 9665.770 - Kabelinvoerflens voor dakplaat

Kabelinvoerwartels voor dakplaten, met metrische uitdrukpoorten, afdichtmembranen, invoersteunen of gesloten.



Functies

Bestelnr.	SV 9665.770
Uitvoering	met afdichtingsmembranen 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
Product omschrijving	Voor een eenvoudige en betrouwbare kabelinvoer in het dakbereik.
Materiaal	kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. afdichting
Afmetingen	Breedte: 250 mm Diepte: 160 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,3 kg
Brutogewicht	0,341 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Functies

Product omschrijving	SV Kabelinvoerflenzen, 32xØ7-16 mm, 4x10°-20 mm, 3xØ14-26 mm, met afdichtingsmembranen, 250x160 mm, kunststof, RAL 7035