Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.340
Aansluitklemmenblok

Staat: 23-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.340 - Aansluitklemmenblok

Voor aansluiting van Cu- en Alu-aders, evenals gelamelleerd railkoper.

Functies

Bestelnr.	SV 9666.340
Product omschrijving	Voor aansluiting van Cu- en aluminium aders. Voor gelamelleerd railkoper of massieve en samengeslagen aders met aangeperste adereindhuls.
Materiaal	Duroplastisch kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Om het aansluitklemmenblok af te dekken is het aanrakingsbeveiligingsmoduul 9666.020 benodigd
Nominale stroom max.	250 A
Aantal polen	5-polig
Aansluiting van ronde aders	16 - 150 2 x 16 - 70
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	17 x 21 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,013 kg
Brutogewicht	3,213 kg
Douanetariefnummer	39211900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	ISV Aansluitklemmenblokmodule, 5-polig, 250A, 1x16-150 mm² of 2x16-70 mm² of flexibar 17x21 mm

© Rittal 2026

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK