Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.533
Railkopermoduul

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SV 9666.533 - Railkopermoduul voor zekeringscomponenten

Voor de opbouw van zekeringhouders en NH-zekeringlastscheiders.

Functies

Bestelnr.	SV 9666.533
Product omschrijving	Voor de opbouw van zekeringhouders E18, E27, E33 en D-Switch alsmede NH-zekeringlastscheiders DIN 000 en DIN 00 (3-polig, 60 mm railhartafstand).
Materiaal	Afdekkap: polystyreen Steun: glasvezelversterkt kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Breedte: 750 mm Hoogte: 300 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2
Geschikt voor bestelnr.	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950
Geschikt voor railkoper	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,6 kg
Brutogewicht	2,62 kg
Douanetariefnummer	85369095

© Rittal 2026

Functies

ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Product omschrijving	ISV Railkopermodule tbv koperrail (60 mm), 3-polig, voor zekeringcomponenten, 750x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK