Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.590

Railkopermoduul N/PE

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.590 - Railkopermoduul N/PE

Ter bevestiging van railkoper voor N en PE. Afdekkap verzegelbaar.

Functies

Bestelnr.	SV 9666.590
Product omschrijving	Voor de bevestiging van railkoper 12 x 5/10 mm, 20 x 5/10 mm en 30 x 5/10 mm voor N en PE. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal	Afdekkap: polystyreen Steun: glasvezelversterkt kunststof Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Kleur	RAL 7035
Afmetingen	Breedte: 250 mm Hoogte: 300 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1 Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2
Geschikt voor railkoper	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,304 kg
Brutogewicht	1,452 kg
Douanetariefnummer	74071000
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Product omschrijving	ISV Railkopermodule N/PE tbv railkoper 12x5 tot 30x10 mm, 250x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK