Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# TS 9672.142

# Deeldeuren

Staat: 25-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 9672.142 - Deeldeuren voor TS

Deuraanslag naar keuze rechts of links.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | TS 9672.142 |
| Product omschrijving | Geschikt voor TS kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam SZ 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken uitvoering F en vanaf een hoogte van 600 mm door comforthandgreep. |
| Materiaal | Plaatstaal, 2 mm |
| Oppervlak | Structuurlak |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Verdeelprofiel<br>Scharnieren<br>Sluitstukken<br>Incl. bevestigingsmateriaal |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Breedte: 400 mm<br>Hoogte: 200 mm |
| Geschikt voor | Breedte: = 400 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 54, bij complete uitvoering |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,15 kg |
| Brutogewicht | 2,365 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Product omschrijving | TS Deeldeur, deuraanslag links of rechts, voor kastbreedte 400 mm en -hoogte 200 mm, zonder zichtvenster, met dubbelbaarsluiting |