Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.160

Deeldeuren

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 9672.160 - Deeldeuren voor TS

Deuraanslag naar keuze rechts of links.





Functies

Bestelnr.	TS 9672.160
Product omschrijving	Geschikt voor TS kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam SZ 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken uitvoering F en vanaf een hoogte van 600 mm door comforthandgreep.
Materiaal	Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak	Structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Verdeelprofiel Scharnieren Sluitstukken Incl. bevestigingsmateriaal

© Rittal 2026

Functies

Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.000 mm
Geschikt voor	Breedte: = 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 54, bij complete uitvoering
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	13,277 kg
Brutogewicht	13,3 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	TS Deeldeur, deuraanslag links of rechts, voor kastbreedte 600 mm en -hoogte 1000 mm, zonder zichtvenster, met dubbelbaarsluiting

© Rittal 2026