Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730
Aansluitklemmen

Staat: 23-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9676.730 - Aansluitklemmen voor ronde aders

Voor een directe aansluiting van ronde aders 95 – 300 mm2 (massief of soepel).

Functies

Bestelnr.	SV 9676.730
Product omschrijving	Voor de aansluiting van ronde aders op een verdelerrailsysteem uit vlak-koper. Geschikt voor 10 mm raildikte.
Materiaal	Aansluitklem: messing, vertind Railkoperklauw: roestvaststaal
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal (zonder schroeven)
Montage-instructie	De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen. Railkoperklauw met inpersmoer M10
Rails per geleider	2
Aansluiting van ronde aders	95 - 300 mm²
Bevestigingsmaat	60 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,32 kg
Brutogewicht	0,327 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	SV Aansluitklemmen voor Flat-PLS 60/100, voor ronde aders 95-300 mm² re/rm, zonder schroef

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK