Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.918

Multifunctionele behuizingen

Staat: 25-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

CS 9751.918 - Multifunctionele behuizingen

Dubbelwandige behuizing voor buitenopstelling van aluminium met weerstandsklasse RC2.



Functies

Bestelnr.	CS 9751.918
Product omschrijving	3-deurs, dubbelwandige behuizing voor buitenopstelling van aluminium met weerstandsklasse RC 2. Incl. kabelrangeersokkel. Voorbereid voor de opname van combirails 19"/ETSI en een Direct Air Cooling Systeem (DAC).
Materiaal	Kast/behuizing, dak, deuren(en), bodemplaat: aluminium, AlMg3, 2,0 mm Montagepla(a)t(en): aluminium, AlMg3, 3,0 mm Montagerail: roestvaststaal 1.4016 (AISI 430)
Oppervlak	Poedercoating UV-bestendig polyester
Kleur	RAL 7035
Levering	Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Beschermdak met ventilatie, voorbereid voor de montage van een Direct Air Cooling-systeem (DAC) Deurarretering met mechanische deuropeners (ca. 155°) Zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027 Kabelrangeersokkel, rondom voorzien van panelen Wartelplaten Bodemplaat Incl. 4 montageplaten Vastgeschroefd tussenstuk Vastgelast tussenstuk middelste deur van binnen vergrendeld

Functies

Afmetingen	Breedte: 2.000 mm Hoogte: 1.050 mm Diepte: 500 mm
Afmetingen	Totale hoogte: 1.600 mm Hoogte regendak: 130 mm Hoogte sokkel: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	548 mm x 941 mm 548 mm x 941 mm 375 mm x 941 mm 280 mm x 941 mm
Aantal deuren	3
Sluiting	Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem met enkele en dubbele sluitcilinder Aantal sluitingen: 3 Binnenwerk: BJ20027
Wartelplaat	Afmetingen: 2 Aantal: 4
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Opmerking	De deuropeningshoek bedraagt bij de linker- en rechterdeur ca. 155°, bij de middelste deur ca. 110°.
Opmerking	Levertijd op aanvraag
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	175 kg
Brutogewicht	195 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
Product omschrijving	CS-multifunctionele behuizing MFG 18, 3-deurs, dubbelwandig, BHD 2000x1600x500 mm