Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# CS 9781.818

# CS Toptec, koppelbaar

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# CS 9781.818 - CS Toptec, koppelbaar

Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing met 100 mm-sokkel, deur, achterwand en naadloos te bevestigen beschermdak. Het complete kastframe is beschikbaar voor een efficiënte en flexibele interieuropbouw.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | CS 9781.818 |
| Uitvoering | voor koppeling<br>Zonder uitsparing |
| Materiaal | Behuizingsframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Vlakke delen en sokkelplinten: aluminium, AlMg3<br>Regendak: aluminium |
| Oppervlak | Poedercoating<br>UV-bestendig polyester |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing<br>Kastframe met 25 mm-systeemboring in het dak- en bodemframe alsmede verticale profielen met 2 bevestigingsniveaus<br>Frontdeur met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027<br>Achterwand<br>Regendak<br>Sokkel met geschroefde wartelplaten en geschroefde plinten voor en achter<br>Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen |

# Functies

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 1.200 mm<br>Diepte: 800 mm |
| Afmetingen | Totale hoogte: 1.345 mm<br>Hoogte regendak: 45 mm<br>Hoogte sokkel: 100 mm |
| Aantal deuren | 1 |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: 4-punts vergrendeling<br>Aantal sluitingen: 1<br>Binnenwerk: BJ20027 |
| Wartelplaat | Afmetingen: 2<br>Aantal: 2 |
| Typekeuring volgens 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 12 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 3R<br>NEMA 12 |
| IK-code | IK10 |
| Opmerking | Alle vlakke delen verdubbeld en geaard (buitenwand op binnenwand)<br>Voor de opbouw van een vrijstaande kast zijn zijwanden voor CS Toptec, koppelbaar nodig |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 66 kg |
| Brutogewicht | 76 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Product omschrijving | CS Toptec, koppelbaar, BHD: 800x1200x800 mm, totale hoogte incl. 100 mm sokkel en 45 mm regendak: 1345 mm |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |