Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.520

CS New Basic-behuizing

Staat: 23-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9783.520 - CS New Basic-behuizing

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieuropbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen





Functies

Bestelnr.	CS 9783.520
Product omschrijving	Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.
Materiaal	aluminium AlMg3
Oppervlak	Poedercoating UV-bestendig polyester
Kleur	RAL 7035
Levering	Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig 25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027 Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter Regendak
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 1.200 mm Diepte: 400 mm

© Rittal 2026

Functies

Afmetingen	Totale hoogte: 1.355 mm Breedte regendak: 850 mm Hoogte regendak: 55 mm Diepte regendak: 450 mm Binnenwerkse breedte: 712 mm Binnenwerkse hoogte: 1.112 mm Binnenwerkse diepte: 349 mm Hoogte sokkel: 100 mm
Typekeuring volgens 508A	Type 3R
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
IK-code	IK10
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	46 kg
Brutogewicht	48 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2026