Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9792.055

Outdoor-behuizing

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

AX 9792.055 - Outdoor-behuizing voor wandkasten AX

Behuizing voor AX wand-/vloerkasten voor buitenopstellingen, bestaande uit omkapseling, achterwand, bodem en insteekdeur. Voor het realiseren van een behuizing-in-behuizing-concept. Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de behuizing.





Functies

Bestelnr.	AX 9792.055
Product omschrijving	Behuizing voor AX wand-/vloerkasten voor buitenopstellingen. Voor het realiseren van een behuizing-in-behuizing-concept. Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de behuizing.
Voordelen	Behuizing voor AX wand-/vloerkasten, voor toepassing in het outdoor-bereik Voor het realiseren van een kast-in-kast-concept Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de kast
Materiaal	aluminium AlMg3
Oppervlak	Poedercoating
Levering	Montagerails voor wandbevestiging Borstelstrip Trapvormige nippel M25 Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Incl. aardings- bevestigingsmateriaal

© Rittal 2026

Functies

Opmerking	Afhankelijk van de toepassing/omgeving kan in de omkapseling een plaatstalen of roestvaststalen kast worden ingebouwd
Afmetingen	Breedte: 421 mm Hoogte: 550 mm Diepte: 308 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Breedte: = 300 mm Hoogte: = 400 mm Diepte: = 210 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	10,5 kg
Brutogewicht	11,1 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	AX Outdoor behuizing 421x550x308 mm