Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

KL 1509.510

Koblingsbokser KL

Stat: 25.01.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

KL 1509.510 - Koblingsbokser KL uten flens

Lakkert kapsling med deksel i stålplate, uten flensplate. Kapslingsklasse IP 66.

Funksjoner

Art.nr	KL 1509.510
Materiale	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 300 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,38 mm
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	5.624
Bruttovekt	5.92

Funksjoner

Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177251212
E-Number Sweden	E3404671
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring UK