Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 4138.300
Standardbelysning

Stat: 25.11.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

SZ 4138.300 - Standardbelysning

Tilførselsspenning: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Funksjoner

Art.nr	SZ 4138.300
Utførelse	uten dørposisjonsbryter
Leveringsomfang	Standardbelysning Lys Inkl. festemateriell
Nytteeffekt	30 W
Ballast	Magnetisk forkoblingsapparat
Tilkoblingsmuligheter	Dørposisjonsbryter Innmating via plugger Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Lys	Lysstoffrør, sokkel G13
Kapslingsklasse	I (jordingskabel)
Stikkontakt (type)	Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
Lys montasjetype	fastskruing
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Merkestøtspenning fase mot fase	1000 V AC
Merkeisolasjonsspenning	500 V DC/1s
Monteringsmuligheter	TS horisontalprofil fra takrammen: direkte TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS SE-profiler foran og bak fra takrammen: med adaptervinkel TS SE-profiler på siden av takrammen: direkte AE, CM, TP: med universalvinkel AE: med skinne for innvendig utbygging
Dimensjoner	Bredde: 987 mm Høyde: 117 mm Dybde: 50 mm

Funksjoner

Driftstemperaturområde	-15 °C...45 °C
Stikkontakter	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Lagringstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz
Utførelse stikkontakt	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2.8
Bruttovekt	3
Tolltariffnummer	94054990
EAN	4028177092297
ECLASS 8.0	27189241

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK