Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.310
Bunnfeste

Stat: 24.11.2026 (Kilde: www.rittal.com/no-no)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.310 - Bunnfeste for TS IT

For montering av bunnplatemoduler.

Funksjoner

Art.nr	DK 5501.310
Produktbeskrivelse	For montering av bunnplatemoduler.
Fordeler	Montasje eller fastskruing uten verktøy. Enkel ettermontering og kombinasjon med vippebeskyttelse er mulig.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	2 festeskinner inkl. festemateriell.
Passer for	Kapslingstype: TS IT TX CableNet Dybde: 800 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	1,28 kg
Bruttovekt	1,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK bunnfeste, 2 festeskinner inkl. festemateriell, D: 800 mm, for TS IT, TX CableNet, stålplate, RAL 7035