Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5527.141

Nettverksskap og serverskap TS IT

Stat: 02.02.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5527.141 - Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, med 19"-montasjerammer

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" montasjeskinner for belastning opp til 1 500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

Funksjoner

Art.nr	DK 5527.141
Materiale	Stålplate Aluminium Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang	Skapramme TS 8 med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E To 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing. Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt) 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett Takplate, flere deler, avtakbar, for kabelinnføring bak, på tvers og med dekket utsparing for vifteplate Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 600 mm
Høydeenheter	38 HE
Høydeenheter	38 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	84 mm / 168 mm
Nivåavstand (ved levering)	345 mm
Design doors	Tett
Utførelse 19"-nivå(er)	Montasjeramme, 19" (482,6 mm)
Belastning	15 000 N
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale	Aluminium
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	80.2
Bruttovekt	81.4
EAN	4028177706408
E-Number Sweden	E7239873
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Overflate
Forklaringer	Samsvarserklæring