Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.290
Rekkemonteringsapparatmodul

Stat: 26.11.2026 (Kilde: www.rittal.com/no-no)

SV 9666.290 - Rekkemonteringsapparatmodul

For montering av DIN skinneutstyr, avdekningen kan plomberes.

Funksjoner

Art.nr	SV 9666.290
Produktbeskrivelse	For montering av DIN-skinneutstyr. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Avdekning kan plomberes.
Materiale	Avdekning: Polystyrol Bæreskinne: Stålplate, galvanisert Avdekning: Polystyrol
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 300 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2 Maks. delingsenheter à 18 mm: 48
Antall bæreskinner	2
Antall utsparinger	4
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,51 kg
Bruttovekt	1,52 kg
Tolltariffnummer	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivelse	SV DIN skinnemoduler (ISV), 2 WU (500 mm), 2 HE (300 mm), 4 x 12 delningsenheter

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK

© Rittal 2026