Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2369.040

Elemento de luz fija

Estado: 20/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

SG 2369.040 - Elemento de luz fija para columnas de señalización, modulares

Con 360° de emisión de señal mediante una perfecta técnica de prisma, número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.

Características

Referencia	SG 2369.040
Ejecución	Elemento de luz fija
Descripción producto	Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.
Ventajas	Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta. Configuación de hasta cinco elementos, con una misma tensión. Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones.
Funcionamiento	Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
Material	Caja de poliamida Pantalla: Policarbonato transparente
Color	Azul
Diámetro	70 mm
Tensión de impulso fase a fase	2500 V c.a.
Tensión de aislamiento	250 V c.a.
Observación referente a la referencia	Lámparas incandescentes no incluidas en la unidad de envase.
Dimensiones	Altura: 56 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
Tensión de servicio	12 V - 240 V (c.a./c.c.)
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	0.079
Peso bruto	0.08
Código arancelario	85311095
EAN	4028177219960
ECLASS 8.0	27371220

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UR