Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AS 4055.140

Perforadora de chapa de hendiduras, redonda

Estado: 19/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

AS 4055.140 - Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para acero inoxidable, con triple partición

Para punzonar escotaduras redondas

Características

Referencia	AS 4055.140
Ejecución	Con triple división
Descripción producto	Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Unidad de envase	Matrices Punzón
Material mecanizable	Acero inoxidable
Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable	2.5 mm
Ø punzonadora	40.5 mm
Para rosca	M40
Observación	Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Tornillo tensor (Ø x L)	19 x 75 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø	19 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.386
Peso bruto	0.417
Código arancelario	82073010
EAN	4028177808089
ETIM 9	EC000156

Características

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047