Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AS 4055.720

Bomba electrohidráulica

Estado: 17/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

AS 4055.720 - Bomba electrohidráulica

La bomba electrohidráulica se utiliza para el accionamiento de los productos de la serie CW 120-S.

Características

Referencia	AS 4055.720
Descripción producto	La bomba electrohidráulica se utiliza para el accionamiento de los productos de la serie CW 120-S.
Potencia	1.3 kW
Filling volume	3.2 l
Working volume	2.2 l
Flow rate (max.)	1.1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Tensión de servicio	230 V, 50 Hz
Corriente nominal	5.65 A
Dimensiones máquinas	Anchura: 400 mm Altura: 325 mm Profundidad: 335 mm
Superficie de apoyo	Anchura: 402 mm Altura: 342 mm Profundidad: 397 mm
Presión de servicio admisible (p máx.)	700 bar
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	32
Peso bruto	34.5
Código arancelario	84138100
EAN	4028177920644
ETIM 9	EC011047

Características

ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad