Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# DK 5302.044

# Guía de entrada de cables, variable en profundidad

Estado: 7/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5302.044 - Guía de entrada de cables, variable en profundidad para VX IT, TE

Para VX IT y TE. Permite la adaptación flexible de su longitud a la distancia de fijación determinada entre los dos marcos de montaje de 19".

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | DK 5302.044 |
| Ventajas | La versión de la guía variable en profundidad permite la adaptación flexible de su longitud a la distancia de fijación determinada entre los dos marcos de montaje de 19". |
| Aplicación | Para el guiado de cables al bastidor del armario y la tracción de los cables introducidos. Estos pueden fijarse a la guía de entrada de cables mediante bridas o velcro.<br>Las guías de entrada de cables pueden insertarse directamente en la parte posterior, en transversal a un nivel de montaje de 19" o bien en la profundidad del armario entre dos marcos de montaje. Una fijación atornillada adicional asegura la unidad. |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. accesorios de fijación |
| Distancia niveles | 350 - 550 mm |
| Observación | Medida de fijación + 170 mm = Distancia de nivel de 19" en VX IT Standard<br>Medida de fijación + 175 mm = Distancia de nivel de 19" en VX IT Dynamic |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.67 |
| Peso bruto | 0.687 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |

# Características

| | |
|---|---|
| Código arancelario | 73269098 |
| EAN | 4028177952690 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |