Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.233 Lecteur de transpondeur

État: 06.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



DK 7030.233 - Lecteur de transpondeur pour CMC III et interface IoT

Pour la gestion d'accès des portes.

Caractéristiques

Référence	DK 7030.233
Modèle	Lecteur de transpondeur pour Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime sur demande)
Description produit	Pour la gestion d'accès des portes.
Avantages	Possibilité d'utiliser un système de lecture pour plusieurs poignées si celles-ci sont connectées au même système CMC III ou interface loT Sécurité élevée grâce au principe du double contrôle
Caractéristiques techniques	Fréquence : 13,56 MHz Fréquence RFID
Domaines d'application	Sur portes VX IT À côté des portes de salle
Mode de fonctionnement	Connexion directe au contrôle d'accès CMC III ou au module de contrôle des portes CMC III Affichage d'état optique (LED) et acoustique (signal sonore) Gestion des autorisations via le système CMC III, l'interface IoT ou RiZone Ouverture des portes via au maximum deux codes associés (principe du double contrôle) Commande via CMC III de : poignée confort VX Online, système d'ouverture automatique des portes (trappes d'aération), sorties relais du CMC III
Matériau	Plastique
Couleur	RAL 9005

© Rittal 2025

Caractéristiques

Composition de la livraison	Lecteur de transpondeur
	Câble de raccordement 2,9 m
	Adaptateur pour porte vitrée en aluminium pour VX IT
	Carte transpondeur Mifare classic
	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	Sur portes VX IT
	À côté des portes de salle
Transponder tags	ISO14443A - MIFARE Classic
	ISO14443A - MIFARE Classic EV1
	ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
	ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
	ISO14443A - MIFARE Plus S, X
	ISO14443A - MIFARE Smart MX
	ISO14443A - MIFARE Ultralight
	ISO14443A - MIFARE Ultralight C
	ISO14443A - NTAG2xx
	ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
	ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
	ISO15693 - ICODE SLI
	ISO15693 - LEGIC Advant
	ISO15693 - Tag-it
Dimensions	Largeur: 50 mm
	Hauteur: 190 mm
	Profondeur: 25 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.276
Poids brut	0.28
Numéro du tarif douanier	85311095
EAN	4028177936546
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025 3

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025