Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3149.007

Wentylator dachowy, wentylacja dachowa

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

SK 3149.007 - Wentylator dachowy, wentylacja dachowa

Montaż na każdej wystarczająco dużej powierzchni dachowej, wydajność powietrza 360 m3/h.

Cechy

Nr kat.	SK 3149.007
Wersja	Zespół gotowy do podłączenia, z wbudowanym wentylatorem promieniowym
Zmiana produktu	Wykroje montażowe nie są kompatybilne. W przypadku dalszego stosowania płyty dachowej niezbędna jest rama adaptująca 5050.700.
Materiał	Blacha stalowa, lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Materiał uszczelniający i montażowy Szablon nawierceń Kabel przyłączeniowy (3 m)
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel	Przy 50 Hz: 42 W
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,2 A
Wymiary	Szerokość: 420 mm Wysokość: 95 mm Głębokość: 340 mm
Wycięcie montażowe	Szerokość wycięcia: 345 mm Głębokość wycięcia: 265 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 43
Wskazówka	Poprzez dodatkowy montaż ramy filtra z matą filtracyjną w wywiewce dachowej 3148.007, osiągana jest klasa ochrony IP 44
Zakres temperatury pracy	-10 °C...60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	Przy 50 Hz: 53 dB(A)
Opak.	1 szt.
Waga netto	5,824 kg

Cechy

Masa brutto	6,131 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK Wentylator do zabudowy dachowej, 360 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz SxWxG: 420x95x340 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja producent