Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 3460.500

# Zaciski płytkowe

Stan: 12.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3460.500 - Zaciski płytkowe

Do bezotworowego podłączania warstwowych szyn miedzianych.

## Cechy

| | |
|---|---|
| Nr kat. | SV 3460.500 |
| Opis produktu | Do przyłączenia warstwowych szyn miedzianych. |
| Materiał | Blacha stalowa |
| Powierzchnia | Ocynkowana, pasywowana |
| Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.) | 65 x 10 mm |
| Pasuje do szyn zbiorczych | 80 x 10 |
| Pasuje do szyn zbiorczych | Szyna zbiorcza E-Cu |
| Opak. | 3 szt. |
| Waga netto | 2,1 kg |
| Masa brutto | 2,202 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 8,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Opis produktu | SV Zacisk płytkowy, do warstwowych szyn miedzianych, Pole zacisku SxW: 65x10 mm, do szyny zbiorczej SxW: 80x10 mm |

## Aprobaty

# Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK