Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 3460.500

Zaciski płytkowe

Stan: 11.01.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3460.500 - Zaciski płytkowe

Do bezotworowego podłączania warstwowych szyn miedzianych.

Cechy

Nr kat.	SV 3460.500
Opis produktu	Do przyłączenia warstwowych szyn miedzianych.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana, pasywowana
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)	65 x 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych	80 x 10
Pasuje do szyn zbiorczych	Szyna zbiorcza E-Cu
Opak.	3 szt.
Waga netto	2.1
Masa brutto	2.202
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	85369010
EAN	4028177149793
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Aprobaty

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK