Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3580.100

Szyny zbiorcze E-Cu

Stan: 24.11.2026 (Źródło: www.rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3580.100 - Szyny zbiorcze E-Cu

Długość: 2400 mm/szyna.







Cechy

Nr kat.	SV 3580.100
Materiał	E-Cu F30
Wskazówka	Możliwość indywidualnego skrócenia.
Normy	DIN EN 13 601
Przekrój	12 mm x 10 mm
Wymiary	Długość: 2.400 mm
Opak.	6 szt.
Waga netto	15,48 kg
Masa brutto	15,5 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	2,58
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Cechy

Opis produktu	SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 12x10 mm, dł.: 2400 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK