
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.025

Profil nośny CP 60

Stan: 24.11.2026 (Źródło: www.rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6206.025 - Profil nośny CP 60 pełne

Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Zamknięty tunel kablowy o dużym przekroju.

Cechy

Nr kat.	CP 6206.025
Opis produktu	Mocowanie do elementów łączących z 4 gwintującymi śrubami w kanale śrubowym. Możliwość określania dowolnej długości, brak konieczności nacinania gwintów. Zamknięty tunel kablowy o dużym przekroju.
Materiał	Profil nośny: aluminiowy profil wytłaczany
Kolor	Profil nośny: RAL 7035
Zakres dostawy	Profil nośny
Długość	250 mm
Wymiary	Szerokość: 59 mm Wysokość: 85 mm Długość: 250 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,294 kg
Masa brutto	1,36 kg
Numer taryfy celnej	76042100
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Opis produktu	Profil nośny CP 60 pełny, dł.: 250 mm

Aprobaty

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja producent